


E11315



Conector macho empotrable

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 125 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 27,3

Dimensiones [mm] 18 x 18 x 19

Rosca de montaje M20

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11315



Conector macho empotrable


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado; Par de apriete: ...0,6 Nm; rosca M20 Par de apriete: ...2 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo