


## Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

## Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

## Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

## Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11333



## Prolongador

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

