


E12405



Cable en Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	65
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	2	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E12405




Cable en Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,25 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



E12405




Cable en Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Conexión eléctrica - \$Stecker

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Cable: 0,25 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

