


E12422



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados; Cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	66,1
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12422



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC, verde, apantallado; 4 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado

