


# E12424



## Cable de conexión Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



### Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados; Cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	1342
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E12424



## Cable de conexión Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, verde, apantallado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; cable de conexión apantallado: apantallado

