


E12460



Prolongador

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados; Cable apantallado

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso

[g]

111,4

Material del cuerpo

latón, niquelado / TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado


Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado






Prolongador

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro, Ø 6 mm, apantallado; 8 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado

