


E12500



Conector macho a cablear

SSTGH040ZDSFKG



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación T
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Corriente máxima total	[A]	12; (en caso de utilización de hilos de 1,5 mm²)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	25,7
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 65,5
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Material de la junta		NBR

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12500



Conector macho a cablear

SSTGH040ZDSFKG

Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,75...1,5 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: NBR; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



Conexión

