


E12510



Cable de conexión con conector macho

ASTGN040ZDS0002L04



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Versión	cable Ethernet, codificación D

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	151,5
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12510



Cable de conexión con conector macho

ASTGN040ZDS0002L04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Colores de los hilos :

BU =	azul
OG =	naranja
WH =	blanco
YE =	amarillo