


E12514



Conector RJ45 Ethernet

RJ45-Steckverbinder



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Grado de protección		IP 20

Datos mecánicos

Peso	[g]	10,4
------	-----	------

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

conectores por desplazamiento del aislante: 0,34 mm²; funda del cable: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x RJ45, recto



E12514



Conector RJ45 Ethernet

RJ45-Steckverbinder

Conexión

