


E12545



Cable de conexión con conector hembra

ADOGS030PLS0005H03



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	8...32 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-20...85
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

Datos mecánicos

Peso [g]	154	
Materiales	PA	
Material del cuerpo	PA	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E12545



Cable de conexión con conector hembra

ADOGS030PLS0005H03

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto; cuerpo: PA; Contactos: niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
RD = rojo