


# E12556



## Prolongador

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	12...24 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-30...70
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

### Datos mecánicos

Peso [g]	119
Material del cuerpo	PA

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E12556



## Prolongador

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,4 mm; trenzado; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x conector DEUTSCH, recto; cuerpo: PA; Contactos: niquelado



### Conexión

