


E12570



Conector de montaje

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 Junta tórica

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	38,9
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		zinc conformado a presión
Material del cuerpo		zinc conformado a presión

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión



E12570



Conector de montaje

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco