




Conector hembra AMP a cablear

SDOGV060--AFKCR



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...24 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	14
Dimensiones	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiales		cuerpo del conector hembra: PBT; Contactos: estaño
Accesorios		
Componentes incluidos		tapón ciego: 6
		tapas para los hilos individuales: 2 x 0,5 mm²
		tapas para los hilos individuales: 4 x 2,5 mm²
		Contactos crimpados: 6
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Conector hembra AMP a cablear

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conexión



Conector: 1 x conector AMP, recto; Contactos: estaño