


# E12583



## Conector hembra a cablear

SDOGS060--AFKCR



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	8...32 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

### Datos mecánicos

Peso [g]	15,1
Materiales	latón niquelado; PA

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E12583



## Conector hembra a cablear

SDOGS060--AFKCR

### Conexión eléctrica

6 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



### Conexión

