




Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Campo de aplicación		
Versión	Para tipo IND, INE	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	592,5
Diámetro de la brida	[mm]	125
Brida ISO tipo		F12
Tornillo de arrastre		M10
Materiales	Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	