


E12648



Cable de conexión con conector hembra

ADOAX050MSS0010H05



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Versión		cable de alimentación, codificación L
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	63 DC
Corriente máxima total	[A]	16
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2163
Dimensiones	[mm]	39 x 16 x 38,1
Materiales		PP
Material del cuerpo		TPE
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12648



Cable de conexión con conector hembra

ADOAX050MSS0010H05

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY