


# E12673



## Conector macho a cablear

SSTGX050ZDSFKPG



### Campo de aplicación

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Característica especial | Contactos dorados |
| Versión                 | codificación L    |

### Datos eléctricos

|                         |     |         |
|-------------------------|-----|---------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 63 DC |
| Corriente máxima total  | [A] | 16      |

### Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...85 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

### Datos mecánicos

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| Peso                  | [g]  | 43,05                                |
| Dimensiones           | [mm] | Ø 25 / L = 76                        |
| Materiales            |      | PA                                   |
| Material del cuerpo   |      | PA                                   |
| Material de la tuerca |      | zinc conformado a presión, niquelado |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

# E12673



## Conector macho a cablear

SSTGX050ZDSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 8...13 mm

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión

