


# E12689



## Cable de conexión USB

USB/M12 CABLE



### Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados; Cable apantallado

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	5 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

### Interfaces

#### USB

Versión 2.0 A

### Datos mecánicos


Peso [g] 50,8

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho USB

Conector: 1 x USB, recto






## Cable de conexión USB

USB/M12 CABLE

### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, apantallado

### Conexión



RD	rojo
WH	blanco
GN	verde
BK	negro
screen	pantalla

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; Contactos: dorado

