


E12723



Cable en Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 25 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 65; IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	52
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado
Material de la junta	FKM

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12723



Cable en Y


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Conexión eléctrica


Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, naranja, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra C

Conexión



Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica - Conector macho A (2)

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



E12723



Cable en Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Conexión eléctrica - Conector macho B (1)

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado;
Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

