




Caja repartidora

ZDO8F04HMSS0002H10

Artículo descatalogado



| Campo de aplicación                             |                                                                         |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Característica especial                         | Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |            |
| Datos eléctricos                                |                                                                         |            |
| Tensión de alimentación                         | [V]                                                                     | 10...30 DC |
| Clase de protección                             |                                                                         | III        |
| Corriente máxima por módulo / punto de conexión | [A]                                                                     | 2          |
| Corriente máxima total                          | [A]                                                                     | 6          |
| Condiciones ambientales                         |                                                                         |            |
| Temperatura ambiente                            | [°C]                                                                    | -20...80   |
| Grado de protección                             |                                                                         | IP 67      |

# E12293



## Caja repartidora

ZD08F04HMSS0002H10

| Datos mecánicos                                       |                                      |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                                                  | [g]                                  | 384,2                                                                                              |
| Dimensiones                                           | [mm]                                 | 21 x 26 x 145                                                                                      |
| Materiales                                            |                                      | PBT-GF20; latón niquelado                                                                          |
| Material del cuerpo                                   |                                      | PBT-GF 20 / latón, niquelado                                                                       |
| Número de puntos de conexión en el repartidor central |                                      | 8                                                                                                  |
| Tipo de conector                                      |                                      | M8                                                                                                 |
| Aptitud para cadenas portacables                      |                                      | sí                                                                                                 |
| Aptitud para cadenas portacables                      | radio de curvatura para uso flexible | mín. 10 x diámetro del cable                                                                       |
|                                                       | velocidad de avance                  | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                                       | ciclos de curvatura                  | > 5 Mio.                                                                                           |
|                                                       | esfuerzo de torsión                  | ± 180 °/m                                                                                          |


| Indicaciones / elementos de mando |                       |                    |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Indicación                        | Estado de conmutación | 16 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde     |

| Notas             |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |

| Conexión eléctrica                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Conexión eléctrica - punto de conexión |  |
|----------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado




# E12293



## Caja repartidora

ZDO8F04HMSS0002H10

### Conexión



|      | Colores de los hilos : |
|------|------------------------|
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GN = | verde                  |
| GY = | gris                   |
| PK = | rosa                   |
| RD = | rojo                   |
| VT = | violeta                |
| WH = | blanco                 |
| YE = | amarillo               |

# E12293

**Caja repartidora**

ZDO8F04HMSS0002H10

