


E12341



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0030C04



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Nota sobre la temperatura ambiente		21 días: ...120
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1479
Dimensiones	[mm]	28 x 15 x 38
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura	mín. 10 x diámetro del cable

E12341



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0030C04

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 30 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco