


E12347



Cable de conexión con conector macho

ASTGA050MSS0010C04



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	314
Dimensiones	[mm]	38 x 15 x 31
Materiales		Carcasa: TPU negro
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Notas	La resistencia terminal del bus CAN (120 Ω) está integrada en el conector M12.	
Cantidad por pack	1 unid.	



Cable de conexión con conector macho


ASTGA050MSS0010C04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, violeta, Ø 6,7 mm, apantallado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
WH =	blanco
screen =	pantalla