


E12354



Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKSG



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión	cable Ethernet, codificación D
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	46,7
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 58
Materiales		zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo		zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKSG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable



Conexión

