


E12385



Cable en bobina

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90

Datos mecánicos

Peso [g] 3025

Aptitud para cadenas portacables sí

Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 100 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)