


E18000



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MKS0005X04



Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 300 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -45...105

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 361,966

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 47

Materiales TPE

Material del cuerpo TPE

Material de la tuerca zinc, recubrimiento de epóxido

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E18000



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MKS0005X04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, TPE-S, negro; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco