



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Campo de aplicación

Característica especial	Cable apantallado
-------------------------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 DC
-----------------------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 68
---------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	254,012
----------	---------

Materiales	PUR
------------	-----

Material del cuerpo	PUR
---------------------	-----

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5,6 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



E18025



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005G04

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul
WH =	blanco