





Prolongador

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados	
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	54,431
Materiales		TPE
Material del cuerpo		TPE
Material de la tuerca		inox (1.4571 / 316Ti)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado






Prolongador

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

