


E18056



Conector macho empotrable

RSTGB050VAS00.3-05



1 Junta tórica

Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 600 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 63,503

Rosca de montaje 1/2" NPT

Materiales Acero inoxidable anodizado

Material del cuerpo Acero inoxidable, anodizado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E18056



Conector macho empotrable


RSTGB050VAS00.3-05

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable, anodizado; Contactos: dorado



Conexión

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Colores de los hilos :
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
RD =	rojo
OG =	naranja
WH =	blanco