




Conector macho empotrable

RSTGH040VAS0001-04



1 Junta tórica

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Datos mecánicos

Peso [g] 54,431

Rosca de montaje 1/2" NPT

Materiales inox (1.4401 / 316)

Material del cuerpo inox (1.4401 / 316)

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: inox (1.4401 / 316)



E18057



Conector macho empotrable

RSTGH040VAS0001-04

Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco