


# E18102



## Conector macho empotrable

RSTGH050VAS00.3-05



1 Junta tórica

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...90

### Datos mecánicos

Peso [g] 54,431

Dimensiones [mm] 19 x 19 x 25

Rosca de montaje PG 11

Materiales inox (1.4301 / 304)

Material del cuerpo inox (1.4301 / 304)

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: inox (1.4301 / 304)



# E18102



## Conector macho empotrable

RSTGH050VAS00.3-05

### Conexión

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GY = | gris                   |
| WH = | blanco                 |