




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH140MSS0005A11



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	635,029
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 50
Materiales		PUR negro
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M16, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado




E18147



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH140MSS0005A11

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo