




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002X04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 300 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-45...105

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]

158,757

Dimensiones [mm]

31 x 14,5 x 31

Materiales

TPE

Material del cuerpo

TPE

Material de la tuerca

zinc, recubrimiento de epóxido

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E18149



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002X04

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, TPE-S, negro; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

| | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| WH = | blanco |