




Prolongador

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	63,503
Materiales	TPE
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca	inox (1.4571 / 316Ti)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Prolongador


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

