E18267

Resistencia terminal para el bus CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	22,68
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



E18267

Resistencia terminal para el bus CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión