




Repartidor en Y

ZDO2H045MSS0010B05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E19902




Repartidor en Y

ZDO2H045MSS0010B05

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco