


E19910



Caja repartidora

ZDO4H040MSS0010A07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...110 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 82
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Caja repartidora

ZDO4H040MSS0010A07

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A



Conexión

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo