



## Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005B04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC076

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



## Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

## Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiales		TPU
------------	--	-----

Material del cuerpo		TPU
---------------------	--	-----

Material de la tuerca		latón, niquelado
-----------------------	--	------------------

## Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E20404



## Cable de conexión con conector macho


ASTGH040MSS0005B04

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; alta flexibilidad; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

1	BN
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul