




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030MSS0005E03



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	279,3
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E20429



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030MSS0005E03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo