


Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0005B04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU transparente
------------	------------------

Material del cuerpo	TPU, transparente
---------------------	-------------------

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Disponibilidad	1 x LED, verde
----------------	----------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E20446



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0005B04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco