




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/7.5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20573

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	2
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M8
Longitud total [mm]	7500
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio

E20471



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/7.5M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.