E20523

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/1,5M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Peso	[g]	101,5
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M6
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	7

E20523

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/1,5M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	45
Longitud total	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11

Notas

Cantidad por pack	1 unid.