


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OBF

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm] 70

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...70

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 35

Longitud total [mm] 1000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Material de la fibra PMMA

Material del cabezal de la fibra aluminio

# E20632



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Material del revestimiento	PE
<b>Accesorios</b>	
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.