




## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-MPV-M6/3M



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	250
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	13
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	13
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	158
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud total [mm]	3000
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	⊙
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)

# E20692



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-MPV-M6/3M

Material del revestimiento	metal silicona
<b>Accesorios</b>	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.