


## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-R3/5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Barrera fotoeléctrica

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 50

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 50

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

## Datos mecánicos

Peso [g] 0,001

Longitud total [mm] 5000

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Disposición de fibra 

Material del cabezal de la fibra inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento metal silicona

## Accesorios

Componentes incluidos E20103