




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0005B08




Campo de aplicación		
Característica especial		Cable apantallado
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	290,7
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

**Cable de conexión con conector hembra**

ADOGH080MSS0005B08

Conexión eléctricaCable: 5 m, PUR, negro, apantallado; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)**Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado

**Conexión**

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Identificación de
colores según DIN 47100

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
WH =	blanco
YE =	amarillo
screen =	pantalla