




Campo de aplicación	
Versión	acodado
Datos mecánicos	
Peso [g]	410,7
Dimensiones [mm]	M12 / L = 200
Nombre de la rosca	M12
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.