




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	200
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	46
Tipo de cabezal de detección	recto	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	25

E20052



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3

Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		E20105
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.