E20067

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/0,8M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M6
Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	800

E20067

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/0,8M

Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.