


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 8

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 8

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 1

Longitud del cabezal de detección [mm] 5

Longitud total [mm] 800

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: PPE

# E20096



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	PVC
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.