
E20138

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	32
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	32
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS

E20138

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3/2M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.